

Technisches Merkblatt.

Häussler-2H-Reiniger

Anwendung

Häussler-2H-Reiniger dient ausschließlich der Vorbehandlung von Fugen bzw. Flächen deren Untergründe einem Dichtstoff optimale Haftung ermöglichen. Kontaktflächen sollten mehrmals mit getränktem Krepp-Papier abgerieben werden. Der Reiniger verdunstet ohne Rückstand. Wichtig: Abluftzeit von 5 Minuten beachten.

Kennzeichnung

- GHS 02 Flamme
- GHS 07 Ausrufungszeichen
- GHS 08 Gesundheitsgefahr
- GHS 09 Umwelt

> Technische Angaben

Form	flüssig
Farbe	farblos
Geruch	charakteristisch
Siedepunkt	55 °C
Flammpunkt	< 23 °C
Dichte	0,79 g/cm ³

UN 1263, 3, II

Verkaufseinheiten

0,5 l	1 l	3 l	6 l	12 l	20 l	30 l	60 l	200 l
		■	■					

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 05.02.2019